

SONO SWISS®

**Aparat de curățare cu ultrasunete DURA-S, Volum: 140l****Date comandă**

Numărul de comandă	082925 140
GTIN	2050002003521
Clasa articolului	04E

**Descriere****Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Dispozitiv cu stativ: DURA-S Aparat multifrecvență din oțel inoxidabil duplex, generator cu regulator de putere & protecție la scurtcircuit

**Aplicație:**

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

**Livrare:**

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Lungime dispozitiv: 700 mm

Lățime dispozitiv: 750 mm

Înălțime dispozitiv: 800 mm

Lungime coș de utilizare: 530 mm

Lățimea coșului de utilizare: 450 mm

Înălțime cuvă de curățare: 550 mm

## Descriere tehnică

Lățime dispozitiv	750 mm
Volum cuvă de curățare	140 l
Putere maximă ultrasunete	2400 W
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Lățime cuvă de curățare	500 mm
Lungime dispozitiv	700 mm
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Greutate	80 kg
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Înălțime dispozitiv	800 mm
Înălțime cuvă de curățare	550 mm
Lungime cuvă de curățare	650 mm
Putere de încălzire	7500 W
Lungime coș de utilizare	530 mm
Lățimea coșului de utilizare	450 mm
Putere absorbită	8840 W
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Tensiune nominală	400 V
Conținut indicat	142 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

## Accesorii

Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082939 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 10	082934 10
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 0,85	082933 0,85
Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082935 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 10	082938 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T1	082930 T1
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T3	082930 T3
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10	082935 10
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082936 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 10	082939 10
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1	082931 1
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T2	082930 T2
Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 25	082931 25
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T6	082930 T6
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082938 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 25	082933 25

Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 10	082936 10
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 10	082937 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T4	082930 T4
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082937 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10	082930 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T5	082930 T5
Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082932 2,5