

SONO SWISS®

Aparat de curățare cu ultrasunete DURA-S, Volum: 220l**Date comandă**

Numărul de comandă

082925 220

GTIN

Clasa articolului

04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Dispozitiv cu stativ: DURA-S Aparat multifrecvență din oțel inoxidabil duplex, generator cu regulator de putere & protecție la scurtcircuit

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Lungime dispozitiv: 800 mm

Lățime dispozitiv: 900 mm

Înălțime dispozitiv: 800 mm

Lungime coș de utilizare: 630 mm

Lățimea coșului de utilizare: 600 mm

Înălțime cuvă de curățare: 550 mm

Descriere tehnică

Greutate	110 kg
Posibilitate de extindere separator de ulei	nu
Putere maximă ultrasunete	3600 W
Posibilitate de extindere modul de uscare	nu
Lățime dispozitiv	900 mm
Lățime cuvă de curățare	650 mm
Înălțime cuvă de curățare	550 mm
Putere de încălzire	10000 W
Volum cuvă de curățare	220 l
Posibilitate de extindere modul de clătire	nu
Lungime cuvă de curățare	750 mm
Înălțime dispozitiv	800 mm
Lungime dispozitiv	800 mm
Posibilitate de extindere filtrare pompă	nu
Lungime coș de utilizare	630 mm
Putere absorbită	11940 W
Lățimea coșului de utilizare	600 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Tensiune nominală	400 V
Conținut indicat	220 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

082938 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 2,5	
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082937 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T1	082930 T1
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082936 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T3	082930 T3
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082939 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 25	082933 25
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T6	082930 T6
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T4	082930 T4
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 0,85	082933 0,85
Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 10	082932 10
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 10	082939 10
Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082935 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 10	082938 10
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 25	082931 25
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082930 2,5
	082930 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10

Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 10

082936 10

Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10

082935 10

Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082932 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 10

082934 10

Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 10

082937 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T2

082930 T2

Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 220

082926 220

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1

082931 1

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T5

082930 T5