

**Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță: QC/11S****Date comandă**

Numărul de comandă	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bare cu amortizarea vibrațiilor**. Execuție îngustă.

**Aplicație:**

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Cap interschimbabil cod ISO: STUCR/L 11

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 1102..

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 22 mm

Deplasarea axei: 11 mm

Lungimea totală: 20 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cap interschimbabil cod ISO	STUCR/L 11

Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Deplasarea axei	11 mm
Sistem	QC
Lungimea totală	20 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{\min}$	22 mm
Serie	Cap de filetat
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare $\kappa$	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

## Accesorii

Șurub de strângere	269407
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500