

**Cap de strunjit, pe dreapta, Sistem / mărime plăcuță: QC/11S****Date comandă**

Numărul de comandă	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Clasa articolului	29D

**Descriere****Execuție:**

Capete de strunjit interschimbabile pentru **bare cu amortizarea vibrațiilor**. Execuție îngustă.

**Aplicație:**

Efect de amortizare a vibrațiilor până la o lungime activă maximă de **14xD**.

Răcire interioară: da

Sistem: QC

Cap interschimbabil cod ISO: STUCR/L 11

Plăcuță amovibilă compatibilă: TC.. 1102..

Corp de bază compatibil: 264900 – 264908

Ø minim al găurii prelabile  $D_{min}$ : 22 mm

Deplasarea axei: 11 mm

Lungimea totală: 20 mm

**Descriere tehnică**

Deplasarea axei	11 mm
Cap interschimbabil cod ISO	STUCR/L 11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	22 mm

Sistem	QC
Șurub pentru plăcuțe amovibile	269022 4
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală	20 mm
Serie	Cap de filetat
Corp de bază compatibil	264900 – 264908
Plăcuță amovibilă compatibilă	TC.. 1102..
Ø cozii	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cN·m	659906 500
Tijă pentru Torx®, coadă E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8