

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	18 mm
Lungime cap L_1	20,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Cod ISO Suport	E20S SVUBR/L 11
Decalaj central L_3	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară