

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E20S SVUBR/L 11
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Decalaj central L_3	13 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Lungime cap L_1	20,5 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară