

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31,5 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	E25S SVUBR/L 11
Lungime cap L_1	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungimea totală L	250 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară