

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	93 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Lungimea totală L	200 mm
Cod ISO Suport	E16R SVUBR/L 11
Lungime cap L_1	16,5 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară