

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	E16R SVUBR/L 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	11 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	16,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	21 mm
Lungimea totală L	200 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară