

Garant**Mandrină cu bucă elastică ER Forma ADB, BT 40 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	302765 16
GTIN	4062406100223
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	16
-----------------------------------	----

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	28 mm
Cheie de strângere ER	16
Ø de prindere D ₁	0,5-10 mm
Suport	BT 40 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Concentricitate	≤ 3 µm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucă elastică ERcu etanşare şi duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucă elastică ERcu etanşare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucă elastică ER pentru tarodcu etanşare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERpentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16	309617 16
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309445 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 5 mm	309445 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm	309445 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309403 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3 mm	309445 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309402 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309403 3,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm	309445 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309402 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309403 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309404 6
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309403 9
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5

Bucșă elastică ER pentru tarodcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	309402 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7