



Polizoare pneumatice drepte, Tip: SMP60



Date comandă

Numărul de comandă	079440 SMP60
GTIN	5000630
Clasa articolului	03P

Descriere

Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu cleme de 3 mm** pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. **Element de prefiltrare integrat.** Polizor mic cu acționare prin turbină, **turație maximă de 60000 1/min.**

Descriere tehnică

Putere de ieșire	85 W
Ø bucă elastică	3 mm
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Denumirea producătorului	SPM 60 R
Greutate	0,17 kg
Debit maxim de aer necesar	230 l/min
Turație maximă	60000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Lungime	140 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor drept

