

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Decalaj central L <sub>3</sub>	2 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	15 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	E16R SVJCR/L11
Lățime gât L <sub>4</sub>	9,5 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Lungime cap L <sub>1</sub>	31,4 mm
Lungimea totală L	200 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	22 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară