

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Cod ISO Suport	E10K SVJCR/L07
Unghi de reglare κ	142 grad
Lățime gât L ₄	6,3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungime cap L ₁	18 mm
Înălțime de strângere L ₂	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Decalaj central L ₃	1,5 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară