

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	E12M SVJCR/L07
Decalaj central L ₃	2 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime gât L ₄	7,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime cap L ₁	18 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Înălțime de strângere L ₂	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	13 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară