

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	8 mm
Decalaj central $L_3$	3 mm
Unghi de reglare $\kappa$	142 grad
Lungimea totală $L$	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Înălțime de strângere $L_2$	7,5 mm
Cod ISO Suport	E08F SVJCR/L05
Lățime gât $L_4$	6 mm
Lungime cap $L_1$	26 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară