

**Garant****Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302905 32
GTIN	4062406100476
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Aplicație:**

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

**Livrare:**

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	58 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1  
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat  
pentru con ISO 40

308802 40