

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302905 40
GTIN	4062406100483
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Aplicație:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø dornului d ₁	40 mm
Ø exterior D	70 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40