

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 8/05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Cod ISO Suport	E08F SVJCR/L05
Decalaj central L_3	3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungime cap L_1	26 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară