

**Garant****Portsculă pentru freză frontală cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303025 32
GTIN	4062406100612
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Cu 4 orificii de canal de răcire.

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului, mărită.**

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

---

308760 40