

Garant**Portsculă pentru freză frontală cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303025 16
GTIN	4062406100582
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Cu 4 orificii de canal de răcire.

- **Formă cilindrică.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact a manșonului, mărită.**

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 40

308830 40