

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală L	200 mm
Decalaj central L_3	2 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Lungime cap L_1	31,4 mm
Cod ISO Suport	E16R SVJCR/L11
Lățime gât L_4	9,5 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară