

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățime gât L_4	6,3 mm
Lungime cap L_1	18 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	13 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Decalaj central L_3	1,5 mm
Înălțime de strângere L_2	9 mm
Cod ISO Suport	E10K SVJCR/L07
Ø cozii D_s	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară