

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Unghi de reglare κ	142 grad
Lungime cap L <sub>1</sub>	18 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	2 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	11 mm
Lățime gât L <sub>4</sub>	7,8 mm
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	13 mm
Cod ISO Suport	E12M SVJCR/L07
Lungimea totală L	150 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8×D
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da

Utilizare

Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară