

HOLEX
Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 12mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302597 12 |
| GTIN | 4062406100094 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere
Execuție:

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------|
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12 |
| Ø exterior D | 42 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Suport | BT 30 scurt |
| Standard | DIN 6359 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |
| Normă pentru suport | JIS B6339 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma | AD |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 18000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308765 30 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308760 30 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 30 | 308785 30 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm | 309900 12 |