

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	23 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L_1	23 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31,5 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	E25S SVUCR/L11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară