

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261328 20/11  |
| GTIN               | 4062406100704 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Unghi de reglare $\kappa$                | 93 grad                             |
| Lungime cap $L_1$                        | 20,5 mm                             |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 7                            |
| Decalaj central $L_3$                    | 13 mm                               |
| Cod ISO Suport                           | E20S SVUCR/L11                      |
| Înălțime de strângere $L_2$              | 18 mm                               |
| Mărimea plăcuței                         | 11 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | VC.. 1103..                         |
| Lungimea totală $L$                      | 250 mm                              |
| Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$    | 25 mm                               |
| Ø cozii $D_s$                            | 20 mm                               |
| Standard                                 | DIN 8024                            |
| Tip de utilizare                         | pe dreapta                          |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 8xD                                 |
| Materialul sculei                        | Carbura                             |
| Răcire interioară                        | da                                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe interior |

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară