

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungimea totală L	250 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	E25S SVUCR/L11
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	17 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	31,5 mm
Înălțime de strângere L_2	23 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø cozii D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară