

HOLEX**Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302607 20
GTIN	4062406100773
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	52 mm
Lungime activă dimensiune A	63 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Ø de prindere D ₁	20 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm	309900 20