

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	20,5 mm
Lungimea totală L	250 mm
Înălțime de strângere L_2	18 mm
Decalaj central L_3	13 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Unghi de reglare κ	93 grad
Cod ISO Suport	E20S SVUCR/L11
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară