

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	16,5 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Unghi de reglare κ	93 grad
Lungimea totală L	200 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Cod ISO Suport	E16R SVUCR/L11
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbură
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară