

HOLEX**Mandrină cu bucsă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 60, pentru dimensiuni de bucsă elastice ER: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	302747 20
GTIN	4062406100995
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucsăle elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucsă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 13 mm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 34 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 20

Cheie de strângere ER: 20

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 13 mm
Cheie de strângere ER	20
Piuliță de strângere ER de schimb	20
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	34 mm
Ø de prindere D ₁	1-13 mm
Suport	BT 30 A = 60
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică