

HOLEX**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	302757 16
GTIN	4062406101015
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere de precizie.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-Forma A și B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Notă:

Piuliță de strângere recomandată Cod 309580 sau 309610.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 0,5 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 28 mm

Piuliță de strângere ER de schimb: 16

Cheie de strângere ER: 16

Descriere tehnică

Piuliță de strângere ER de schimb	16
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Ø exterior D	28 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Cheie de strângere ER	16
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308812 40
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309445 2,8
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309445 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	309403 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309404 7
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER Pentru ER 16	309612 16
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Șurub de tragere Hurco 60° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308803 40
Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
	308765 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 60° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308804 40

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm

308906 5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308906 4

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308922 5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309402 3,5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309403 3,5

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

308906 10

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

308901 4

Șurub de tragere Hurco 90° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308805 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308920 5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309445 4,5

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

308922 7

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308921 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308920 7

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309404 6

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309402 8

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

308906 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309402 2,8
Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 6 mm	309445 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309403 4,5
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40	308810 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	309403 4
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	309403 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Piuliță pentru bucșă elastică tip ER Pentru ER 16	309580 16
Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308780 40
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
	309403 2,8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 2,8 mm

Bucșă elastică ER cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 6 mm

308906 6

Bucșă elastică ER cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 7 mm

308906 7

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 6 mm

308920 6

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 1,5 mm

308901 1,5

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare \varnothing nominal de strângere d 3 mm

309445 3

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 10 mm

308922 10

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare \varnothing nominal de strângere d 5 mm

309445 5

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 9 mm

308920 9

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 7 mm

308901 7

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 4 mm

308920 4

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucșă elastică Pentru ER 16

309617 16

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 3 mm

308922 3

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 8 mm

308922 8

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 8 mm

308920 8

Bucșă elastică ER cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 9 mm

308921 9

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Bucșă elastică ER cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 7 mm

308921 7

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 3,5 mm

309404 3,5

Bucșă elastică ER \varnothing nominal de strângere d 1 mm

308901 1

309445 2

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 2 mm

Bucșă elastică ET cu compensare radială pentru filetare interioară și alezare Ø nominal de strângere d 4 mm

309445 4

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308922 6

Bucșă elastică ER cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

308906 3

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm

308901 5

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309402 7

Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

308922 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm

308920 1

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

309404 8

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309402 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309403 6

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm

613300 25

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309403 9

Piuliță pentru bucșă elastică tip ER High Speed Pentru ER 16

309610 16