



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302897 40
GTIN	4062406101152
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

#### Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

### Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø dornului d <sub>1</sub>	40 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	40
Lungime activă dimensiune A	70 mm

Ø exterior D	70 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø de prindere D <sub>1</sub>	40 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308765 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO  
40

308795 40