

**HOLEX****Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303017 32     |
| GTIN               | 4062406101237 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:**

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Ø dornului d <sub>1</sub>                                  | 32 mm       |
| Ø exterior D   | 78 mm       |
| Lungime activă dimensiune A                                | 50 mm       |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32          |
| cheie specială recomandată Cod 309840                      | 32          |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>                               | 32 mm       |
| Suport   | BT 40 scurt |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Standard                            | DIN 6357                         |
| Normă pentru suport                 | JIS B6339                        |
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-2                       |
| Forma                               | A                                |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 5 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă pentru freză cu alezaj |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308806 40 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308785 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308765 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308795 40 |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308802 40 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308801 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308760 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308790 40 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40                           | 308830 40 |