



Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	303037 40
GTIN	4062406101282
Clasa articolului	32A

Descriere

Execuție:

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min⁻¹. Forma A.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	40
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø exterior D	89 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø dornului d ₁	40 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj