



## Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 50 A = 100, Ø dornului d1: 27mm



### Date comandă

Numărul de comandă	303037 27
GTIN	4062406101268
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

#### Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

### Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø exterior D	60 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Ø de prindere D <sub>1</sub>	27 mm
Suport	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj