

**Mahr****Șubler digital IP67, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412733 150
GTIN	4059192002442
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Descriere tehnică**

Tijă adâncime existentă	da
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Lungimea ciocului	40 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,03$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------