

## Brățară textilă de împământare Buton 4,0 mm, Culoarea: GL



### Date comandă

Numărul de comandă	972801 GL
GTIN	4057989621234
Clasa articolului	98E

### Descriere

#### Execuție:

Complet fără metal cu excepția contactului (fără contact metalic pe piele). Fibre conductoare electrice țesute în bandă și material plastic conductor electric pe partea interioară a bridei.

Varianta standard echipată cu racord de buton de 4,0 mm (compatibil internațional). Brățările de împământare sunt reglabile individual la circumferința încheieturii mâinii purtătorului. Brățările se pot spăla la 30 °C.

Spălare: 30 °C rufe colorate

Lungime: 240 mm

Lățime: 22 mm

Culoarea: strălucitor

### Descriere tehnică

Lățime	22 mm
Ø butonului	4 mm
Fără metal	da
Culoarea	strălucitor
Lungime	240 mm
Împământare pentru persoane	primar
Reglabil individual în funcție de circumferința articulației mâinii	da
Izolație electrică	ESD
Spălare	30 °C rufe colorate

Tip produs

Brățară de împământare