

## Cablu spiralat de împământare, Racord buton: 10,3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Clasa articolului	98E

### Descriere

#### Execuție:

Elasticitate foarte mare și rezerve bune pentru resetare. Detensionat multiplu în zona de trecere. Lungime întinsă: 2,4 m, pe partea încheieturii mâinii echipată cu un rezistor de protecție individuală de 1 MΩ (poziție marcată). Echipat cu un buton de 4,0 mm pentru brățara de contact la pământ (compatibil internațional) și un buton de 10,3 mm pentru conexiunea la masă. Greutatea foarte redusă asigură un confort plăcut la purtare.

### Descriere tehnică

Recomandat pentru utilizare internațională	da
Împământare pentru persoane	primar
Lungime	2400 mm
Tip cablu	spiralat
Conexiune de contact pentru buton (1)	Conexiune pentru brățara de împământare Ø 4,0 mm
Conexiune de contact pentru buton (2)	Conexiune pentru cablul spiralat Ø 10,3 mm

caracteristică electrostatică

EGB/ESD

Tip produs

Cablu împământare