

Garant**Plăcuță de profilat canale, HB7010, Lățime de canelare w: 1,90mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273665 1,90
GTIN	4045197719249
Clasa articolului	21L

Descriere**Aplicație:**

Cu cuțit de strung pentru canelare pentru o lățime de plăcuță de 3 mm.

Notă:

Suporturile de plăcuțe trebuie prelucrate ulterior conform lățimii de canelare.

Descriere tehnică

a_r	2,15 mm
Lățime de canelare w	1,9 mm
Pentru inele de siguranță conform DIN471/472	1,75 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	K
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010
Canale conform standardului	DIN 471

Canale conform standardului	DIN 472
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	230 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	70 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		