

Mitutoyo**Ceas comparator digital-analogic Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă

434621 25

GTIN

4946368121123

Clasa articolului

44A

Descriere**Execuție:**

Afișaj digital mare și afișaj analogic adițional. Reglare unică a poziției zero care a fost introdusă. Viteza de deplasare nu influențează rezultatul măsurătorii. **Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la rețea.** Carcasă robustă; tija palpatorului pe suport de precizie.

Igeltext:**Ieșire de date****Aducerea la zero**

în orice poziție sau riglă gradată absolută.

Presetare**Comutare 0,01 / 0,001 mm.****Racord**

pentru alimentator.

Inversare a sensului de măsurare**Culoarea ecranului se schimbă**

de la verde la roșu la depășirea limitei de toleranță.

Pornit / Oprit**Comutare multiplă**

Memorarea valorilor maxime sau minime și a diferenței.

Selectarea domeniului de măsurare

Punct zero, afișaj analogic.

Funcționare:

- **Schimbarea culorii la depășirea limitei de toleranță.**
- **Valoare minimă**
- **Funcție de memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).**
- **Afișare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranță.**
- **Inversare a sensului de măsurare**

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la rețeaua electrică Cod 497660, alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498430, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Calibrarea	C1
Domeniu de măsurare	25 mm
Forță de măsurare	≤ 1,8 N
Ø tije de fixare h6	8 mm
Eroare de toleranță	0,003 mm
Citire selectabilă	0,01 / 0,001 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/434621-25>