

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru mobil, deschis pe stânga, ușă și sertar pe dreapta, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	924011 1250
GTIN	4062406101770
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasa pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Carcasă cu ușă și carcasă deschisă fiecare având raft galvanizat reglabil pe înălțime.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75

Înălțime ușă (dreapta) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (dreapta): 1

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7016.**

**Descriere tehnică**

Ø roții fixe	125 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Material masă lucru	Bambus
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Greutate	96,7 kg
Lățime structură de bază	1100 mm
ComfortClose	nu
Număr de sertare	1
Număr de uși	1
Blat de lucru grosime	25 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime utilă sertare	500 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Mâner de împingere	nu
Strat de rulare fără amprentă	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime structură de bază	700 mm
Înălțime	950 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
poate fi coborât	nu
Materialul roții	Poliuretan
Serie	Ready-to-go
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru lungime	1250 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Tampon	nu
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75