

Garant GRIDLINE

Banc de lucru mobil, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20x20G, Lungime blat: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	924051 1250
GTIN	4062406101794
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 200, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de sertare	4
------------------	---

Blat de lucru adâncime	750 mm
ComfortClose	nu
Greutate	135,2 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Lățime structură de bază	1100 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Înălțime	950 mm
Serie	Ready-to-go
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
poate fi coborât	nu
Lățime utilă sertare	500 mm
Materialul roții	Poliuretan
Blat de lucru grosime	25 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Strat de rulare fără amprență	da
Ø roții fixe	125 mm
Material masă lucru	Bambus
Tampon	nu
Adâncime structură de bază	700 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru lungime	1250 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de uși	1
Mâner de împingere	nu
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927805 250
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100