

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru mobil, cu reglare electrică pe înălțime, cablu, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat Eluplan de culoare închisă, 20x20G, Lungime blat: 1500/DEmm****Date comandă**

Numărul de comandă	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Cu reglare electrică pe înălțime fără trepte.** Reglare pe înălțime prin butonul manual.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Cablu de conectare lungime 8 m. Cu stecăr tip F.

**Funcționare:**

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø < 12 mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Echipe:**

Înălțimea ușii (stânga): 525

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 75, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
Materialul roții	Poliuretan
Greutate	165,9 kg
ComfortClose	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
Serie	Ready-to-go
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Ø roții fixe	125 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Mâner de împingere	nu
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Forță maximă de ridicare	6000 N
Număr de uși	1
Viteza cursei	9 mm/s
Reglare pe înălțime continuă	da
Blat de lucru adâncime	750 mm
Principiu de reglare pe înălțime	Electric
Blat de lucru lungime	1500 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
poate fi coborât	da
Număr de roți fixe fără frână	2
Material masă lucru	Eluplan de culoare închisă
Lățime structură de bază	1300 mm
Lățime utilă sertare	500 mm

Strat de rulare fără amprență	da
Tensiune de alimentare	250 V
Număr de sertare	4
Adâncime structură de bază	700 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
---	-------------

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm

927805 75

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm

927805 200

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm

927805 100

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm

927805 150