

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru mobil, cu reglare electrică pe înălțime, cablu, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500/DEmm****Date comandă**

Numărul de comandă	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

**Cu reglare electrică pe înălțime fără trepte.** Reglare pe înălțime prin butonul manual.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Cablu de conectare lungime 8 m. Cu stecăr tip F.

**Funcționare:**

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø < 12 mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Echipare:**

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Reglare pe înălțime continuă	da
Număr de uși	1
Blat de lucru grosime	50 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Principiu de reglare pe înălțime	Electric
ComfortClose	nu
poate fi coborât	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
Serie	Ready-to-go
Tensiune de alimentare	250 V
Materialul roții	Poliuretan
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime structură de bază	1300 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Forță maximă de ridicare	6000 N
Lățime utilă sertare	500 mm
Viteza cursei	9 mm/s
Greutate	179,9 kg
Adâncime structură de bază	700 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Strat de rulare fără amprență	da
Ø roții fixe	125 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Mâner de împingere	nu

Ø rolei de ghidaj	125 mm
Material masă lucru	Fag Multiplex
Număr de sertare	4
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

## Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927805 150
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100