

Garant GRIDLINE

Banc de lucru mobil, cu reglare electrică pe înălțime, cablu, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 1500/DE mm**Date comandă**

Numărul de comandă	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Cu reglare electrică pe înălțime fără trepte. Reglare pe înălțime prin butonul manual.

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Cablu de conectare, 8 m lungime. Cu ștecăr german cu contact de protecție.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu Ø < 12 mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 525

Înălțime frontală a sertarului (dreapta): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână

Suprafață utilă a sertarelor în G: 20×20

Clasă de protecție IP: IP 20
 Domeniul de reglare pe înălțime: 850 - 1050 mm
 Blat de lucru lungime: 1500 mm
 Blat de lucru adâncime: 750 mm
 Blat de lucru grosime: 50 mm
 Lățime structură de bază: 1300 mm
 Adâncime structură de bază: 700 mm

Descriere tehnică

Ø rolei de ghidaj	125 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Ø roții fixe	125 mm
Reglare pe înălțime continuă	da
Număr de sertare	4
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Materialul roții	Poliuretan
Strat de rulare fără amprentă	da
Tensiune de alimentare	250 V
ComfortClose	nu
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
poate fi coborât	da
Adâncime utilă sertare	500 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	850 - 1050 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Mâner de împingere	nu
Serie	Ready-to-go
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime structură de bază	1300 mm

Viteza cursei	9 mm/s
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Principiu de reglare pe înălțime	Electric
Număr de uși	1
Greutate	172,9 kg
Forță maximă de ridicare	6000 N
Blat de lucru adâncime	750 mm
Material masă lucru	Bambus
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Clasă de protecție IP	IP 20
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	850-1050 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru mobil cu reglare electrică pe înălțime

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Set de ciocane Număr de scule 3	954690 3
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927805 150
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950300 75/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950320 75/2
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950320 75/3
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de covorașe antialunecare pentru sertare, 5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26