

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu acționare electrică, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	925421 1250
GTIN	4062406101893
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G precum și carcasă pentru ușă 16G, cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg.

Alimentare cu energie electrică a unității de acționare prin acumulatorul integrat.

Unitate de acționare: Viteză maximă **4 km/h**, direcție de deplasare în față și în spate, gardă la sol 30 mm, roată cu cauciuc ce nu lasă urme, deblocare de urgență mecanică, energie sonoră perceptibilă (acționare) 45 dB(A).

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Funcționare:

IPX4: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile, fără protecție la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 200, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Strat de rulare fără amprență	da
Greutate	171 kg
Ø roții fixe	125 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	950 mm
Număr de sertare	4
Blat de lucru grosime	25 mm
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Forță maximă de ridicare	400 N
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime structură de bază	1100 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Mâner de împingere	da
ComfortClose	nu
poate fi coborât	nu
Serie	Ready-to-go
Număr de roți fixe fără frână	2
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Tensiune nominală	24 V
Blat de lucru lungime	1250 mm

Material masă lucru	Bambus
Număr de uși	1
Putere nominală	73 W
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP X4
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
	927805 200

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm

927805 250

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm

927805 100