

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu acționare electrică, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	925424 1250
GTIN	4062406101909
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare 24G precum și carcasă pentru ușă 16G, cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială, deblocare cu o singură mână și capacitate portantă de 75 kg.

Alimentare cu energie electrică a unității de acționare prin acumulatorul integrat.

Unitate de acționare: Viteză maximă **4 km/h**, direcție de deplasare în față și în spate, gardă la sol 30 mm, roată cu cauciuc ce nu lasă urme, deblocare de urgență mecanică, energie sonoră perceptibilă (acționare) 45 dB(A).

Cu câte 2 roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți, Ø 125 mm, cu **strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme**, rezistență minimă la rulare, deplasare silențioasă și protecție a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă.

Funcționare:

IPX4: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile, fără protecție la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (stânga): 1

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 200, 250

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

poate fi coborât	nu
Material masă lucru	Fag Multiplex
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	4
Tensiune nominală	24 V
Greutate	171 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Forță maximă de ridicare	400 N
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
ComfortClose	nu
Mâner de împingere	da
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Ø roții fixe	125 mm
Putere nominală	73 W
Lățime structură de bază	1100 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
Blat de lucru lungime	1250 mm
Strat de rulare fără amprentă	da
Blat de lucru grosime	25 mm
Număr de uși	1
Serie	Ready-to-go
Înălțime	950 mm

Adâncime structură de bază	700 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tip acumulator	Litiu-Ion
Clasă de protecție IP	IP X4
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	25 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927805 100
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927805 200
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927805 250