

Garant GRIDLINE

Banc de lucru hexagonal, 20×20G, Model: 7**Date comandă**

Numărul de comandă	925804 7
GTIN	4062406102142
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru hexagonal cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Model 6 cu **6 sertare**, model 7 cu **7 sertare** în fiecare unitate.

Blat din fag cu grosimea de 50 mm, înleiat rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecție contra UV.

Echipare:

Înălțimi frontale sertare mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Livrare:

6 carcase pentru sertare, 6 table intermediare, blat de lucru, material de fixare.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușile antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Înălțime	850 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Înălțime carcasă sertare	800 mm

Material masă lucru	Fag Multiplex
Greutate	640 kg
Număr de sertare	7
ComfortClose	nu
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Serie	vario
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	2000 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru hexagonal

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21

Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm

927800 200