

**Weidmüller** **Foarfecă de cabluri cu acțiune compusă, manșoane din 2 componente izolată VDE, Lungimea totală: 245mm****Date comandă**

Numărul de comandă	730250 245
GTIN	4032248945528
Clasa articolului	73H

**Descriere****Execuție:**

Mânere cu **izolare de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Cap cu tăișuri în formă de seceră. Brațe cu mânere protejate cu plastic. Taie neted și curat, fără strivire.

**Aplicație:**

Pentru tăierea cablurilor din cupru și aluminiu.

**Material:**

**Oțel special pentru scule**, forjat în matriță.

**Descriere tehnică**

Putere de tăiere	95 mm <sup>2</sup>
Lungimea totală	245 mm
Putere tăiere până la Ø de	22 mm
Denumirea producătorului	KT22
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner	Manșon de plastic
Confirmare	mecanic, cu o mână
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță
Suprafață	luciu metalic

Cu arc deschidere

nu

Tip produs

Foarfecă